



отбра®


ПАСПОРТ

ТУМБЫ ВЕРСТАЧНЫЕ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),

(55908) OWB-1000B Тумба верстачная с дверцей
(55909) OWB-0105B Тумба верстачная 5-ти полочная



(55910) OWB-0106B
Тумба верстачная 6-ти полочная



г. Москва

1. Общие сведения и назначение

1.1 Тумбы верстачные OMBRA® применяются для оборудования стационарных рабочих мест в мастерских, цехах и других помещениях в качестве средства хранения специальной оснастки, запасных частей общей массой, не превышающей предел установленной нагрузки для узлов данного изделия.

1.2 Тумбы верстачные являются неотъемлемой частью верстака слесарного с одной или двумя тумбами и поставляются со столешницей, полкой, стенкой и опорой в зависимости от выбранной комплектации.

1.3 Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию изделий, улучшающие их качество, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Описание изделия

2.1 Корпус изделия изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали методом точечной сварки с интегрированными силовыми элементами, обеспечивающими жесткость изделия при максимальной нагрузке.

2.2 Полки тумбы также изготовлены из высококачественной стали на шариковых направляющих типа "развернутый подшипник", что обеспечивает надежное перемещение полки по направляющим и защищает от перекашивания и провисания полки при максимальной нагрузке.

2.3 Все элементы изделия покрыты ударопрочной порошковой глянцевой эмалью, обеспечивающей надежную защиту деталей и придающей изделию опрятный внешний вид.

3. Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	Тумба верстачная с дверцей	Тумба верстачная 5-ти полочная	Тумба верстачная 6-ти полочная
отбра®	OWB-1000B	OWB-0105B	OWB-0106B
Длина, мм (без упаковки/с упаковкой)		500/530	
Ширина, мм (без упаковки/с упаковкой)		600/626	
Высота, мм (без упаковки/с упаковкой)		770/820	
Масса, кг (без упаковки/с упаковкой)	20/22	38/40	41/43
Количество ящиков	--	5	6
Нагрузка, кг	до 50/полку	до 25/ящик	до 25/ящик
Размер малых полок, мм (ДхШхВ)		406x573x75	
Размер больших полок, мм (ДхШхВ)		406x573x154	

4. Комплект поставки

Поз.	Наименование	Количество	Поз.	Наименование	Количество
1	Корпус с ящиками (дверью)	1	5	Винт М6	12
2	Замок	1	6	Гайка М6	4
3	Стяжка	1	7	Шайба А6	4
4	Подставка	2	8	Ключ	2(4)
--	Паспорт	1			

5. Подготовка к эксплуатации изделия

5.1 Аккуратно вскрыйте упаковку.

5.2 Проверьте комплектность поставки (номера позиций на рис. 1 соответствуют позициям в списке комплектующих).


5.3 Соберите, как показано на рис. 1, подставку, соединив две скобы 4 и перемычку 3 с помощью винтов 5, гаек 6 и шайб 7.

5.4 Прикрепите собранную подставку к тумбе 1, используя винты 5 и шайбы 7.

5.5 В случае необходимости крепления столешницы (столешница является дополнительной комплектацией и поставляется по специальному заказу) к тумбе следует извлечь верхние ящики. Для этого вставьте ключ 2 в замок и поверните его до упора по ходу часовой стрелки, разблокировав выдвижные ящики. Затем, извлеките ящик из тумбы, как показано на рис. 2.

5.6 После установки столешницы вставьте ящики в направляющие до исходного положения.

5.7 Поворотом ключа 8 в замке, убедитесь в срабатывании запирающего механизма.



6. Транспортировка, эксплуатация и хранение изделия

6.1 Тумба верстачная может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).
- не допускается нарушение упаковки тележки.

6.2 Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды 0-50°С при относительной влажности воздуха 45-80%.

6.3 Содержите изделие в чистоте. Периодически производите чистку и смазку направляющих полок для чего полки необходимо демонтировать: удалите груз из полки, выдвиньте полку до упора; освободите фиксаторы полки, расположенные в пазах направляющих, нажатием правого вверх, левого вниз; вытащите полку из направляющих; произведите чистку и смазку машинным маслом шариков направляющих. Сборку производите в обратной последовательности.

6.4 Равномерно распределяйте груз по площади полок. Более тяжелые предметы рекомендуется перемещать в нижние полки. Настоятельно не рекомендуется использование изделия вместо лестницы или стремянки.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Производитель гарантирует сохранение функциональности изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, в течение **одного года**, для корпуса тумбы и **полгода** для направляющих ящиков и запирающего механизма. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть сокращен.

7.2 Начало эксплуатации инструмента определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне OMBRA® продавцом инструмента. Заявления о ненадлежащем качестве товара принимаются к рассмотрению в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

отбра®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТУМБЫ ВЕРСТАЧНЫЕ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

СДЕЛАНО В РОССИИ

Производитель: ООО «Феррум»
Адрес: 140500, Луховицы, Московская область, Южная 11,

1

2


3

4


Верстак с одной тумбой

Принципиальная схема сборки


ЕАС



(55908) OWB-1000B
Тумба верстачная
с дверцей




(55909) OWB-0105B
Тумба верстачная
5-ти полочная





(55910) OWB-0106B
Тумба верстачная
6-ти полочная

(55911) OWB-0214
Столешница оцинкованная
для верстака с одной тумбой,
1390x686 мм




(55914) OWB-0314B
Комплект верстачная
опора, полка и стенка для
верстака с одной тумбой




Верстак с двумя тумбами

Принципиальная схема сборки


ЕАС



(55908) OWB-1000B
Тумба верстачная
с дверцей





(55909) OWB-0105B
Тумба верстачная
5-ти полочная



(55910) OWB-0106B
Тумба верстачная
6-ти полочная

(55912) OWB-0214
Столешница оцинкованная для верстака
с двумя тумбами, 1900x686 мм



(55913) OWB-0419B
Комплект полка и стенка для верстака с двумя тумбами

